


Teknisk specifikation



A - 590 mm B - 580 mm C - 400 mm D - 30 mm E - 449 mm

Modell

Start av förbränningsprocess

Tömning av toaletten

Maximal effekt

Genomsnittlig effektförbrukning under förbränning

Effektkrav

Batteri för reservdrift

Material

Storlek DxHxB

EcoLet

Lägg ned locket och vidrör Touch-knappen

En gång i veckan eller vid behov

1400 W

850 W

230V~, 10A

Batteri 12V~, 3,4 Ah. Laddas under användning

Komposit, syrafast stål, aluminium

590 x 400 x 580

Frontlucka, skyddad mot barnhänder

Förbränningstemperatur

Temperatur på förbränningsluften genom väggen.

Temperatur på förbränningsluften till omgivningen.

Tidsåtgång förbränningsintervall

Magnetlås, kan endast öppnas när toaletten har svalnat

ca 580 °C

15 °C – 25 °C över omgivande temperatur

10 °C - 20 °C över omgivande temperatur

75 min normal förbränningstid

SwedEco

Swedish Ecology AB » Klippan 1J » S-414 51 Göteborg » Sweden

Tel: +46 31 42 29 30 » Fax: +46 31 42 49 08 » info@ecolet.se

www.ecolet.se