

PIMP YOUR SPA



Kontroll på ditt spabad via app



in.touch™

you're always in touch with your relaxation

Intuitiv layout

**Styr alla funktioner med
ett klick**

Alternativen är oändliga



GECKO®

www.geckoalliance.com

Skapar produkter. Bygger relationer.



in.touch™



in.touch modul

Mångsidig kopplingsbox



In.touch modulen har inbyggd WiFi transceiver som kommunicerar med dina enheter.

In.touch är kompatibelt med följande spapaket:



in.yj™



in.ye™



in.yt™



in.xm2™



in.xe™



Kompatibelt med:
iPod touch (tredje generationen eller senare)
iPhone (3GS eller senare modeller)
iPad
Kräver iOS 5.0 eller högre
Android 2.2 eller högre,
kompatibel med Google Play

Fjärrkommunikation

Kontrollera spabadets funktioner med iPad, iPhone, iPod touch, eller Android med in.touch appen. Du har alltid kontakt med din avkoppling!


In.touch appen är tillgänglig i två versioner: **in.touch home** låter dig kontrollera ditt spabad via ditt hemnätverk; **in.touch world** låter dig kontrollera spabadet över internet var som helst i världen.



Internet




Du har alltid kontakt med din avkoppling!



Förinställda spaupplevelser för olika stämningar, enkel åtkomst till varje enhet på ditt spabad, branschens enklaste vattenvårdhantering, temperaturinställningar och påminnelser om underhåll.

In.touch är det perfekta sättet att övervaka din njutning av varmvatten. Välj en upplevelse, partystämning med alla jets och lampor, tyst vatten, eller något där emellan. Vill du skräddarsy din upplevelse så kan du välja favoritinställningar och spara dom i in.touch för en upplevelse precis som du vill ha den.



Vattenvård har aldrig varit enklare. Välj vilken typ av användare du är: nybörjare, hemifrån, energisparare, super-energisparare eller helganvändare. Resten sköter in.touch!

Om ett fel skulle uppstå i ditt spabad kommer in.touch appen att meddela detta genom ett meddelande på appens startsida. Klicka på meddelandet för mer information och tips för felsökning.

Specifikationer:

Miljövärden:

Fuktighet: Upp till 85% icke kondenserande

Fungerande vid temperaturer: -20°C till 60°C

Förvaringstemperatur: -30°C till 85°C

Reglering enligt överensstämmelse

Information United States

Innehåller FCC ID: W7OZG2100-ZG2101

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna.

Användningen är underställd två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Utrustningen har testats och uppfyller gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan utrustningen orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i vissa installationer. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller ta hjälp av erfaren radio- / tv-tekniker.

För att tillfredsställa FCC RF-exponeringskrav för mobila enheter och överförande basstationsanordningar, bör ett avstånd på 20 cm eller mer hållas mellan antennen och personer under drift av enheten. Drift vid närmare avstånd än detta rekommenderas inte. Antenn(er) som används för denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Canada

Innehåller IC: 8248A-G21ZEROG

Europe

MRF24WB0MA/MRF24WB0MB modulen är certifierad för användning i Europeiska länder. Följande tester är genomförda:

Teststandard ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10):

- Maximum Transmit Power
- Maximum EIRP Spectral Density
- Frequency Range
- Radiated Emissions

Teststandarder ETSI EN 301 489-1:2008 och ETSI EN 301 489-17:2008:

- Radiated Emissions
- Electro-Static Discharge
- Radiated RF Susceptibility

Modulerna är fullt kompatibla med:

- Radiated Emissions EN 55022
- Electrostatic Discharge EN 61000-4-2
- Radiated Immunity EN 61000-4-3
- EN 60950-1
- CE-Mark
- RoHS



Class 2 low-voltage Interface Box,
Model in.TR, Option IT, File E182156.



Denna produkt ska slängas/återvinnas på återvinningsstation och får ej slängas bland hushållssopor.

Specifikationer och design kan ändras utan notifikation.



Skanna denn QR kod för mer info:
www.geckoalliance.com/intouch

Swebad

have the GOOD LIFE